

Пластикова трубка PUN-8X1,25-SW-400

Номер деталі: 553939

FESTO



Технічні дані

| Особливості | Значення |
|---|---|
| Зовнішній Ø | 8 mm |
| Радіус вигину, що залежить від витрати | 37 mm |
| Внутрішній Ø | 5.7 mm |
| Мінімальний радіус вигину | 24 mm |
| Примітка до застосування | ТРЕ-U на основі складних ефірів Пластикову трубку можна прокладати в контакт з кабелями, лише якщо їх оболонка не містить ефіру фосфорної кислоти. Інакше пластикову трубку можна пошкодити. |
| Властивості трубки | підходить для енергетичних ланцюгів |
| Робочий тиск у повному температурному діапазоні | -0.095 MPa...0.7 MPa -0.95 bar...7 bar |
| Робочий тиск у всьому діапазоні температур | -13.775 psi...101.5 psi |
| Робочий тиск в залежності від температури | -0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi |
| Дозвіл | TÜV |
| Орган сертифікації | B 013277 0506 00 |
| Робоче середовище | Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Вогневипробування матеріалу | UL94 HB |
| Відповідність LABS | VDMA24364-B2-L |
| Температура навколишнього середовища | -35 °C...60 °C |
| Вага виробу за довжиною | 0.0302 kg/m |
| Пневматичне з'єднання | Для цангового фітинга зовн. Ø 8 мм Для ніпеля внут. Ø 6 мм з накидною гайкою Для ніпеля внут. Ø 6 мм |
| Колір | Чорний |
| Твердість по шкалі Shore | D 52 +/-3 |
| Інформація про матеріали | Відповідно до RoHS |
| Матеріал трубки | ТРЕ-U(PU) |