

Монтажна плита VABS-S2-2S-N12-C1

Номер деталі: 555639

FESTO



Технічні дані

| Особливості | Значення |
|---|---|
| Ширина | 52 mm |
| На підставі норм | ISO 5599-2 |
| Положення монтажу | Будь-який |
| Контроль подачі повітря | Зовнішній |
| Робочий тиск | -0.09 МПа...1 МПа -0.9 bar...10 bar |
| Діапазон робочої напруги змінного струму | 110 V |
| Діапазон робочої напруги постійного струму | 24 V |
| Стійкість до стрибків напруги | 4 kV |
| Струмове навантаження при 40 °C | 2 A |
| Ступінь забруднення | 3 |
| Робоче середовище | Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Примітка щодо робочого/пілотного середовища | Можлива робота з мастилом (потрібно для подальшої експлуатації) |
| Клас корозійної стійкості (CRC) | 0 - відсутність корозійного напруження |
| Відповідність LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Ступінь захисту | IP65 NEMA 4 в змонтованому стані |
| Температура навколишнього середовища | -5 °C...50 °C |
| Вага продукту | 815 g |
| Перетин з'єднання | 0.08 mm ² ...0.75 mm ² |
| Тип кріплення | з наскрізним отвором |
| Інформація про матеріали | Відповідно до RoHS |
| Матеріал монтажної плити | Алюмінієве лиття |