



Плита регулятора VABF-S1-2-R3C2-C-10

Номер деталі: 555762

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Ширина	54 mm
На підставі норм	ISO 5599-1
Положення монтажу	Будь-який
Багатшарова будова пневматичної частини	Регулятор тиску на 4
Функція регулятора	постійний тиск на виході 3 вторинним вихлопом
Додатковий манометр	Можливий
Діапазон регулювання тиску	0.1 MPa...1 MPa 1 bar...10 bar 14.5 psi...145 psi
Тиск на вході 1	0.5 bar...10 bar 0.05 MPa...1 MPa 7.25 psi...145 psi
Робоче середовище	Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Можлива робота з мастилом (потрібно для подальшої експлуатації)
Клас корозійної стійкості (CRC)	0 - відсутність корозійного напруження
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Ступінь захисту	IP65 NEMA 4
Температура навколишнього середовища	-5 °C...50 °C
Вага продукту	1230 g
Тип кріплення, багаторівнева конструкція	На колекторній плиті на індивідуальну плиту
Підключення манометра	За допомогою кріпильного хомута
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал панелі управління	PA
Матеріал корпусу контролера	Алюміній литий під тиском