


# Плита регулятора VABF-S2-2-R7C2-C-10

Номер деталі: 555784

FESTO



## Технічні дані

| Особливості                                 | Значення  |
|---|---|
| Ширина                                      | 54 mm   |
| На підставі норм                            | ISO 5599-2  |
| Положення монтажу                           | Будь-який   |
| Багат шарова будова пневматичної частини    | Регулятор тиску на 4 реверсивний                                |
| Функція регулятора                          | постійний тиск на виході<br>3 вторинним вихлопом                |
| Додатковий манометр                         | Можливий  |
| Діапазон регулювання тиску                  | 0.05 MPa...1 MPa<br>0.5 bar...10 bar<br>7.25 psi...145 psi      |
| Тиск на вході 1                             | 0.5 bar...10 bar<br>0.05 MPa...1 MPa<br>7.25 psi...145 psi      |
| Робоче середовище                           | Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [7:4:4]          |
| Примітка щодо робочого/пілотного середовища | Можлива робота з мастилом (потрібно для подальшої експлуатації) |
| Клас корозійної стійкості (CRC)             | 0 - відсутність корозійного напруження                          |
| Відповідність LABS                          | VDMA24364-B1/B2-L   |
| Ступінь захисту                             | IP65<br>NEMA 4  |
| Температура навколишнього середовища        | -5 °C...50 °C   |
| Вага продукту                               | 1230 g  |
| Тип кріплення, багаторівнева конструкція    | На колекторній плиті<br>на індивідуальну плиту                  |
| Підключення манометра                       | За допомогою кріпильного хомута                                 |
| Інформація про матеріали                    | Відповідно до RoHS  |
| Матеріал панелі управління                  | PA  |
| Матеріал корпусу контролера                 | Алюміній литий під тиском                                       |