


Роз'єм MHJ10-P16

Номер деталі: 557608

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Ширина	11 mm
Захист від зворотної полярності	для робочої напруги
Максимальна кількість мість для певморозподільників	16 Можливі версії відповідно до вимог замовника
Дозвіл	Знак RCM
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Вага продукту	635 g
Тип кріплення	3 кронштейном
Пневматичний порт 1	G1/2
Пневматичне з'єднання 2	M7
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал з'єднувальної планки	Анодований алюмінієвий сплав