


Роз'єм VABM-C8-12E-G14-10-M1

Номер деталі: 557659

FESTO



Технічні дані

| Особливості | Значення |
|---|--|
| Ширина | 12 mm |
| Максимальна кількість мість для певморозподільників | 10 |
| Клас корозійної стійкості (CRC) | 0 - відсутність корозійного напруження |
| Відповідність LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Максимальний момент дотягування для кріплення клапана | 0.6 Nm |
| Максимальний момент дотягування, настінне кріплення | 5 Nm |
| Вага продукту | 788 g |
| Пневматичний порт 1 | G1/4 |
| Пневматичний порт 3 | G1/4 |
| Пневматичне з'єднання 5 | G1/4 |
| Інформація про матеріали | Відповідно до RoHS |
| Матеріал з'єднувальної планки | Кований алюмінієвий сплав |