

# Муфта EAMD-19-15-10-8X10

Номер деталі: 557998

FESTO



## Технічні дані

Особливості	Значення
Монтажний діаметр 1	10 mm
Діаметр захвату 2	8 mm
Розмір	19
Номінальна довжина	15 mm
Положення монтажу	Будь-який
Макс. швидкість обертання	10000 rpm
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Температура зберігання	-25 °C...60 °C
Відносна вологість	0 - 95 %
Температура навколишнього середовища	-25 °C...60 °C
Момент інерції маси	0.445 kgmm <sup>2</sup>
Передаваний крутний момент	2 Nm
Вага продукту	13 g
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS