

Муфта EAMD-56-46-19-23X27

Номер деталі: 558003

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Монтажний діаметр 1	19 mm
Діаметр захвату 2	23 mm
Розмір	56
Номінальна довжина	46.5 mm
Положення монтажу	Будь-який
Макс. швидкість обертання	5500 rpm
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Температура зберігання	-25 °C...60 °C
Відносна вологість	0 - 95 %
Температура навколишнього середовища	-25 °C...60 °C
Момент інерції маси	151 kgmm ²
Передаваний крутний момент	60 Nm
Вага продукту	418 g
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS