

Муфта EAMD-67-82-25-32X32-U

Номер деталі: 558007

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Монтажний діаметр 1	25 mm
Діаметр захвату 2	32 mm
Розмір	67
Номінальна довжина	82 mm
Положення монтажу	Будь-який
Макс. швидкість обертання	4500 rpm
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Температура зберігання	-25 °C...60 °C
Відносна вологість	0 - 95 %
Температура навколишнього середовища	-25 °C...60 °C
Момент інерції маси	831 kgmm ²
Передаваний крутний момент	150 Nm
Вага продукту	1557 g
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS