


Фланець двигуна EAMF-A-38A-60G/H

Номер деталі: 558017

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Положення монтажу	Будь-який
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Температура зберігання	-25 °C...60 °C
Відносна вологість	0 - 95 %
Температура навколишнього середовища	-10 °C...60 °C
Вага продукту	154 g
Код інтерфейсу Motor In	60G 60H
Код інтерфейсу, корпус зчеплення	38A
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS