


Цапфа вала EAMB-24-6-15X21-16X20

Номер деталі: 558036

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Монтажний діаметр 1	15 mm
Діаметр захвату 2	16 mm
Розмір	80
Номінальна довжина	21 mm
Положення монтажу	Будь-який
Макс. швидкість обертання	8000 rpm
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Температура зберігання	-25 °C...60 °C
Відносна вологість	0 - 95 %
Температура навколишнього середовища	-25 °C...60 °C
Момент інерції маси	3.1 kgmm ²
Передаваний крутний момент	29 Nm
Вага продукту	68 g
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS