


# Цапфа вала EAMB-34-6-25X26-23X27

Номер деталі: 558037

FESTO



## Технічні дані

Особливості	Значення
Монтажний діаметр 1	25 mm
Діаметр захвату 2	23 mm
Розмір	120
Номінальна довжина	26 mm
Положення монтажу	Будь-який
Макс. швидкість обертання	5500 rpm
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Температура зберігання	-25 °C...60 °C
Відносна вологість	0 - 95 %
Температура навколишнього середовища	-25 °C...60 °C
Момент інерції маси	18.2 kgmm <sup>2</sup>
Передаваний крутний момент	100 Nm
Вага продукту	201 g
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS