

# Цапфа вала EAMB-44-7-35X30-32X32

Номер деталі: 558038

FESTO



## Технічні дані

Особливості	Значення
Монтажний діаметр 1	35 mm
Діаметр захвату 2	32 mm
Розмір	185
Номінальна довжина	30 mm
Положення монтажу	Будь-який
Макс. швидкість обертання	4500 rpm
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Температура зберігання	-25 °C...60 °C
Відносна вологість	0 - 95 %
Температура навколишнього середовища	-25 °C...60 °C
Момент інерції маси	75.3 kgmm <sup>2</sup>
Передаваний крутний момент	200 Nm
Вага продукту	463 g
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS