

Пластикова трубка PLN-10X1,5-VL

Номер деталі: 558208

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Зовнішній Ø	10 mm
Радіус вигину, що залежить від витрати	57 mm
Внутрішній Ø	7 mm
Мінімальний радіус вигину	22 mm
Робочий тиск в залежності від температури	-0.095 MPa...1.4 MPa -0.95 bar...14 bar -13.775 psi...203 psi
Зверніть увагу на робочий тиск	Вода: максимум 0,6 МПа від 0 до 50 °C
Дозвіл	TÜV
Орган сертифікації	B 013277 0506 00
Робоче середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7::-:] Вода (рідка, без льоду)
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Клас "чистої кімнати"	Статично встановлений елемент, обміркована оцінка неможлива згідно з ISO 14644-1
Допуск до харчової промисловості	див. розширену інформацію про матеріал
Температура навколишнього середовища	-30 °C...80 °C
Вага виробу за довжиною	0.0375 kg/m
Пневматичне з'єднання	Для цангового фітинга - зовнішній Ø 10 mm
Колір	синій
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал трубки	PE