

# Муфта EAMC-42-66-11-12

Номер деталі: 558313

FESTO



## Технічні дані

Особливості	Значення
Монтажний діаметр 1	11 mm
Діаметр захвату 2	12 mm
Розмір	42
Номінальна довжина	66 mm
Положення монтажу	Будь-який
Макс. швидкість обертання	6000 rpm
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Температура зберігання	-25 °C...60 °C
Відносна вологість	0 - 95 %
Температура навколишнього середовища	-25 °C...60 °C
Момент інерції маси	45.5 kgmm <sup>2</sup>
Передаваний крутний момент	17 Nm
Вага продукту	166 g
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS