

Фітинг NPQM-D-G18-Q8-P10

Номер деталі: 558663

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	Стандартний
Номінальний розмір	6 mm
Тип ущільнення на гвинтовій цапфі	Ущільнююче кільце
Конструкція	пряма форма Принцип «Push-Pull».
Розмір упаковки	10
Робочий тиск у повному температурному діапазоні	-0.095 MPa...1.6 MPa -0.95 bar...16 bar
Робочий тиск у всьому діапазоні температур	-13.775 psi...232 psi
Робоче середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Можлива робота з мастилом
Клас корозійної стійкості (CRC)	1 - низький опір корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура навколишнього середовища	-20 °C...70 °C
Номінальний момент дотягування	6 Nm
Допустимий номінальний моменту затягування	± 20 %
Вага продукту	11.4 g
Тип кріплення	Зовнішній шестигранник SW13 Внутрішній шестигранник SW6
Пневматичний порт 1	Зовнішня різьба G1/8
Пневматичне з'єднання 2	для пневмотрубки зовн. Ø 8 mm
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал корпусу	Нікельована латунь
Матеріал ущільнення трубки	NBR