

# Фітинг NPQM-D-G14-Q8-P10

Номер деталі: 558665

FESTO



## Технічні дані

| Особливості                                     | Значення   |
|---|--|
| Розмір  | Стандартний  |
| Номинальний розмір                              | 6 mm   |
| Тип ущільнення на гвинтовій цапфі               | Ущільнююче кільце  |
| Конструкція                                     | пряма форма<br>Принцип «Push-Pull».                        |
| Розмір упаковки                                 | 10   |
| Робочий тиск у повному температурному діапазоні | -0.095 MPa...1.6 MPa<br>-0.95 bar...16 bar                 |
| Робочий тиск у всьому діапазоні температур      | -13.775 psi...232 psi                                      |
| Робоче середовище                               | Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]            |
| Примітка щодо робочого/пілотного середовища     | Можлива робота з мастилом                                  |
| Клас корозійної стійкості (CRC)                 | 1 - низький опір корозії                                   |
| Відповідність LABS                              | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Температура навколишнього середовища            | -20 °C...70 °C   |
| Номинальний момент дотягування                  | 7.5 Nm   |
| Допустимий номинальний моменту затягування      | ± 20 %   |
| Вага продукту                                   | 13.6 g   |
| Тип кріплення                                   | Зовнішній шестигранник SW14<br>Внутрішній шестигранник SW6 |
| Пневматичний порт 1                             | Зовнішня різьба G1/4                                       |
| Пневматичне з'єднання 2                         | для пневмтрубки зовн. Ø 8 mm                               |
| Інформація про матеріали                        | Відповідно до RoHS   |
| Матеріал корпусу                                | Нікельована латунь   |
| Матеріал ущільнення трубки                      | NBR  |