

T-подібний фітинг NPQM-T-G14-Q6-P10

Номер деталі: 558739

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	Стандартний
Номинальний розмір	5 mm
Тип ущільнення на гвинтовій цапфі	Ущільнююче кільце
Конструкція	Форма T Принцип «Push-Pull».
Розмір упаковки	10
Робочий тиск у повному температурному діапазоні	-0.095 MPa...1.6 MPa -0.95 bar...16 bar
Робочий тиск у всьому діапазоні температур	-13.775 psi...232 psi
Робоче середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:::]
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Можлива робота з мастилом
Клас корозійної стійкості (CRC)	1 - низький опір корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура навколишнього середовища	-20 °C...70 °C
Номинальний момент дотягування	7.5 Nm
Допустимий номинальний моменту затягування	± 20 %
Вага продукту	29.1 g
Тип кріплення	Зовнішній шестигранник SW13
Пневматичний порт 1	Зовнішня різьба G1/4
Пневматичне з'єднання 2	для пневмотрубки зовн. Ø 6 мм
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал корпусу	Нікельована латунь
Матеріал ущільнення трубки	NBR