

# Y-подібний фітинг NPQM-Y-Q6-E-P10

Номер деталі: 558799

FESTO



## Технічні дані

| Особливості                                      | Значення                                       |
|--|--|
| Розмір   | Стандартний                                    |
| Номинальний розмір                               | 5.5 mm   |
| Конструкція                                      | Форма Y<br>Принцип «Push-Pull».                |
| Розмір упаковки                                  | 10   |
| Робочий тиску у повному температурному діапазоні | -0.095 MPa...1.6 MPa<br>-0.95 bar...16 bar     |
| Робочий тиск у всьому діапазоні температур       | -13.775 psi...232 psi                          |
| Робоче середовище                                | Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7::-] |
| Примітка щодо робочого/пілотного середовища      | Можлива робота з мастилом                      |
| Клас корозійної стійкості (CRC)                  | 1 - низький опір корозії                       |
| Відповідність LABS                               | VDMA24364-B1/B2-L                              |
| Температура навколишнього середовища             | -20 °C...70 °C                                 |
| Вага продукту                                    | 32 g   |
| Пневматичний порт 1                              | Для шланга з зовнішнім Ø 6 мм                  |
| Пневматичне з'єднання 2                          | для пневмотрубки зовн. Ø 6 мм                  |
| Інформація про матеріали                         | Відповідно до RoHS                             |
| Матеріал корпусу                                 | Нікельована латунь                             |
| Матеріал ущільнення трубки                       | NBR  |