

# Втулка NPQM-D-S4-E-P10

Номер деталі: 558811

FESTO



## Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	Стандартний
Номінальний розмір	2 mm
Конструкція	пряма форма
Розмір упаковки	10
Робочий тиск у повному температурному діапазоні	-0.095 MPa...1.6 MPa -0.95 bar...16 bar
Робочий тиск у всьому діапазоні температур	-13.775 psi...232 psi
Робоче середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7::-:]
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Можлива робота з мастилом
Клас корозійної стійкості (CRC)	1 - низький опір корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура навколишнього середовища	-20 °C...70 °C
Вага продукту	2.8 g
Пневматичний порт 1	Втулка Ø 4 мм
Пневматичне з'єднання 2	Втулка QS-4
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал корпусу	Нікельована латунь