

# Втулка NPQM-D-S8-E-P10

Номер деталі: 558813

FESTO



## Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	Стандартний
Номинальний розмір	6 mm
Робочий тиск у повному температурному діапазоні	-0.095 MPa...1.6 MPa -0.95 bar...16 bar
Робочий тиск у всьому діапазоні температур	-13.775 psi...232 psi
Робоче середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7::-]
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Можлива робота з мастилом
Клас корозійної стійкості (CRC)	1 - низький опір корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура навколишнього середовища	-20 °C...70 °C
Вага продукту	7.5 g
Пневматичний порт 1	Роз'єм QS-8
Пневматичне з'єднання 2	Роз'єм QS-8
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал корпусу	Нікельована латунь