

# Кутовий фітинг NPQM-LK-G38-Q10-P10

Номер деталі: 558825

FESTO



## Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	Стандартний
Номинальний розмір	8.5 mm
Тип ущільнення на гвинтовій цапфі	Ущільнююче кільце
Конструкція	L форма Принцип «Push-Pull».
Розмір упаковки	10
Робочий тиск у повному температурному діапазоні	-0.095 MPa...1.6 MPa -0.95 bar...16 bar
Робочий тиск у всьому діапазоні температур	-13.775 psi...232 psi
Робоче середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Можлива робота з мастилом
Клас корозійної стійкості (CRC)	1 - низький опір корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура навколишнього середовища	-20 °C...70 °C
Номинальний момент дотягування	9 Nm
Допустимий номинальний моменту затягування	± 20 %
Вага продукту	62.2 g
Тип кріплення	Внутрішній шестигранник SW6
Пневматичний порт 1	Зовнішня різьба G3/8
Пневматичне з'єднання 2	для трубки з зовнішнім Ø 10 mm
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал корпусу	Нікельована латунь
Матеріал порожнистого гвинта	Нікельована латунь
Матеріал ущільнення трубки	NBR