

Колектор NPQM-LFK-G14-Q6-P10

Номер деталі: 558840

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	Стандартний
Номінальний розмір	5 mm
Тип ущільнення на гвинтовій цапфі	Ущільнююче кільце
Конструкція	L-подібний, подвійний, F вихід Принцип «Push-Pull».
Розмір упаковки	10
Робочий тиск у повному температурному діапазоні	-0.095 MPa...1.6 MPa -0.95 bar...16 bar
Робочий тиск у всьому діапазоні температур	-13.775 psi...232 psi
Робоче середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7::-:]
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Можлива робота з мастилом
Клас корозійної стійкості (CRC)	1 - низький опір корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура навколишнього середовища	-20 °C...70 °C
Номінальний момент дотягування	7.5 Nm
Допустимий номінальний моменту затягування	± 20 %
Вага продукту	69.5 g
Тип кріплення	Внутрішній шестикутник SW5
Пневматичний порт 1	Зовнішня різьба G1/4
Пневматичне з'єднання 2	для пневмотрубки зовн. Ø 6 мм
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал корпусу	Нікельована латунь
Матеріал порожнистого гвинта	Нікельована латунь
Матеріал ущільнення трубки	NBR