

# Муфта EAMC-20-30-6-6

Номер деталі: 558901

FESTO



## Технічні дані

Особливості	Значення
Монтажний діаметр 1	6 mm
Діаметр захвату 2	6 mm
Розмір	20
Номінальна довжина	30 mm
Положення монтажу	Будь-який
Макс. швидкість обертання	9000 rpm
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Температура зберігання	-25 °C...60 °C
Відносна вологість	0 - 95 %
Температура навколишнього середовища	-25 °C...60 °C
Момент інерції маси	1.06 kgmm <sup>2</sup>
Передаваний крутний момент	2.3 Nm
Вага продукту	20 g
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS