

З'єднувальний кабель VMPAL-KM-S-SD25-IP67-5

Номер деталі: 560420

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Вага продукту	1195 g
Електричне підключення	Кабель з штекером
Довжина кабелю	5 m
Властивості кабелю	Стандарт
Мінімальний радіус згину кабелю	122 mm
Діаметр кабелю	10.2 mm
Склад кабелю	25 x 0,34 мм ²
Ступінь захисту	IP67 згідно IEC 60529
Температура навколишнього середовища з рухомим кабелем	-5 °C...80 °C
Знак CE (див. декларацію про відповідність)	Згідно директиви ЄС RoHS
Знак UKCA (див. Декларацію відповідності)	Відповідно до правил RoHS Великобританії
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Матеріал оболонки кабелю	PVC