

# Кришка VMPAL-KM-SD44-IP67-0

Номер деталі: 560429

FESTO



## Технічні дані

Особливості	Значення
Вага продукту	102 g
Електричне підключення	готове до використання
Допустимий діаметр кабелю	5 mm...13 mm
Перетин з'єднання	0.14 mm <sup>2</sup> ...0.34 mm <sup>2</sup>
Ступінь захисту	IP67 згідно IEC 60529
Температура навколишнього середовища	-5 °C...80 °C
Знак CE (див. декларацію про відповідність)	Згідно директиви ЄС RoHS
Знак UKCA (див. Декларацію відповідності)	Відповідно до правил RoHS Великобританії
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії