


Кінцева плита VMPAL-EPL-SD44

Номер деталі: 560939

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Ширина	43 mm
Довжина	107.3 mm
Максимальна кількість мість для пневморозподільників	32
Конструкція пневмоострова	Розміри клапанів можуть бути змішані
Максимальна кількість котушок пневморозподільників	32
Робочий тиск	-0.09 МПа...1 МПа -0.9 bar...10 bar
Пілотний тиск	0.3 МПа...0.8 МПа 3 bar...8 bar
Номінальна робоча напруга постійного струму	24 V
Клас корозійної стійкості (CRC)	3 - сильний опір корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Ступінь захисту	IP67
Примітка щодо ступеня захисту	в змонтованому стані з аксесуарами VMPAL-KM
Температура навколишнього середовища	-5 °C...50 °C
Вага продукту	190 g
Електричне підключення 1, функція	Мультипін
Електричне підключення 1, тип підключення	Роз'єм
Електропідключення 1, технологія підключення	Sub-D
Електричне підключення 1, кількість контактів/жил	44
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал торцевої пластини	Алюміній литий під тиском РА-посилений