

Кінцева плита VMPAL-EPL-KL33-IP40

Номер деталі: 560943

FESTO



Технічні дані

| Особливості | Значення |
|---|---|
| Ширина | 43 mm |
| Довжина | 107.3 mm |
| Максимальна кількість мість для пнеморозподільників | 32 |
| Конструкція пневмоострова | Розміри клапанів можуть бути змішані |
| Максимальна кількість котушок пнеморозподільників | 32 |
| Робочий тиск | -0.09 МПа...1 МПа -0.9 bar...10 bar |
| Пілотний тиск | 0.3 МПа...0.8 МПа 3 bar...8 bar |
| Номінальна робоча напруга постійного струму | 24 V |
| Клас корозійної стійкості (CRC) | 3 - сильний опір корозії |
| Відповідність LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Ступінь захисту | IP40 |
| Примітка щодо ступеня захисту | в змонтованому стані |
| Температура навколишнього середовища | -5 °C...50 °C |
| Вага продукту | 190 g |
| Електричне підключення 1, функція | Мультипін |
| Електричне підключення 1, тип підключення | Клемна колодка |
| Електропідключення 1, технологія підключення | підпружинена клемма |
| Електричне підключення 1, кількість контактів/жил | 33 |
| Інформація про матеріали | Відповідно до RoHS |
| Матеріал торцевої пластини | Алюміній литий під тиском РА-посилений |