

# Плита VMPAL-EG-QS10

Номер деталі: 560957

FESTO



## Технічні дані

Особливості	Значення
Ширина	20.5 mm
Довжина	107.3 mm
Інтегрована функція	Вихлоп каналу
Конструкція пневмоострова	Розміри клапанів можуть бути змішані
Робочий тиск	-0.09 МПа...1 МПа -0.9 bar...10 bar
Діапазон регулювання тиску	0.5 bar...5 bar
Тиск на вході 1	0.5 bar...10 bar
Клас корозійної стійкості (CRC)	3 - сильний опір корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура навколишнього середовища	-5 °C...50 °C
Вага продукту	30 g
Пневматичне під'єднання 3/5 комбіноване	для трубки з зовнішнім Ø 10 mm
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал плити	PA