


# Монтажна плита VMPAL-AP-20-QS10-1

Номер деталі: 560991

FESTO



## Технічні дані

Особливості	Значення
Ширина	21.2 mm 21.2 mm
Довжина	107.3 mm
Розмір клапана	20 mm
Максимальна кількість мість для певморозподільників	1
Напрямок потоку	Реверсивний
Конструкція пневмоострова	Розміри клапанів можуть бути змішані
Максимальна кількість котушок певморозподільників	1
Робочий тиск	-0.09 МПа...1 МПа -0.9 bar...10 bar
Пілотний тиск	0.3 МПа...0.8 МПа 3 bar...8 bar
Робоче середовище	Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Можлива робота з мастилом (потрібно для подальшої експлуатації)
Клас корозійної стійкості (CRC)	3 - сильний опір корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура навколишнього середовища	-5 °C...50 °C
Вага продукту	82.18 g
Пневматичне з'єднання 2	для трубки з зовнішнім Ø 10 мм
Пневматичне з'єднання 4	для пневмотрубки зовн. Ø 10мм
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал монтажної плити	РА посилений