


# Монтажна плита VMPAL-AP-10-QS6-2

Номер деталі: 560993

FESTO



## Технічні дані

| Особливості   | Значення  |
|---|---|
| Ширина  | 10.7 mm<br>10.7 mm  |
| Довжина   | 107.3 mm  |
| Розмір клапана                                      | 10 mm   |
| Максимальна кількість мість для певморозподільників | 1   |
| Напрямок потоку                                     | Реверсивний   |
| Конструкція пневмоострова                           | Розміри клапанів можуть бути змішані                            |
| Максимальна кількість котушок певморозподільників   | 2   |
| Робочий тиск  | -0.09 МПа...1 МПа<br>-0.9 bar...10 bar                          |
| Пілотний тиск                                       | 0.3 МПа...0.8 МПа<br>3 bar...8 bar                              |
| Робоче середовище                                   | Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [7:4:4]          |
| Примітка щодо робочого/пілотного середовища         | Можлива робота з мастилом (потрібно для подальшої експлуатації) |
| Клас корозійної стійкості (CRC)                     | 3 - сильний опір корозії  |
| Відповідність LABS                                  | VDMA24364-B1/B2-L   |
| Температура навколишнього середовища                | -5 °C...50 °C   |
| Вага продукту                                       | 30 g  |
| Пневматичне з'єднання 2                             | для пневмотрубки зовн. Ø 6 мм                                   |
| Пневматичне з'єднання 4                             | Для трубки зовнішнього Ø 6мм                                    |
| Інформація про матеріали                            | Відповідно до RoHS  |
| Матеріал монтажної плити                            | РА посилений  |