

Монтажна плита VMPAL-AP-14-QS6-2-T1

Номер деталі: 561020

FESTO



Технічні дані

| Особливості | Значення |
|---|---|
| Ширина | 14.9 mm 14.9 mm |
| Довжина | 107.3 mm |
| Розмір клапана | 14 mm |
| Поділ зони тиску | канал 1 |
| Максимальна кількість мість для певморозподільників | 1 |
| Напрямок потоку | Реверсивний |
| Конструкція пневмоострова | Розміри клапанів можуть бути змішані |
| Максимальна кількість котушок певморозподільників | 2 |
| Робочий тиск | -0.09 МПа...1 МПа -0.9 bar...10 bar |
| Пілотний тиск | 0.3 МПа...0.8 МПа 3 bar...8 bar |
| Робоче середовище | Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Примітка щодо робочого/пілотного середовища | Можлива робота з мастилом (потрібно для подальшої експлуатації) |
| Клас корозійної стійкості (CRC) | 3 - сильний опір корозії |
| Відповідність LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Температура навколишнього середовища | -5 °C...50 °C |
| Вага продукту | 51.35 g |
| Пневматичне з'єднання 2 | для пневмотрубки зовн. Ø 6 мм |
| Пневматичне з'єднання 4 | Для трубки зовнішнього Ø 6мм |
| Інформація про матеріали | Відповідно до RoHS |
| Матеріал монтажної плити | РА посилений |