


Монтажна плита VMPAL-AP-4X10-QS5/32""-1

Номер деталі: 561101

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Ширина	42.8 mm 10.7 mm
Довжина	107.3 mm
Розмір клапана	10 mm
Максимальна кількість мість для певморозподільників	4
Напрямок потоку	Реверсивний
Конструкція пневмоострова	Розміри клапанів можуть бути змішані
Максимальна кількість котушок певморозподільників	4
Робочий тиск	-0.09 МПа...1 МПа -0.9 bar...10 bar
Пілотний тиск	0.3 МПа...0.8 МПа 3 bar...8 bar
Робоче середовище	Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Можлива робота з мастилом (потрібно для подальшої експлуатації)
Клас корозійної стійкості (CRC)	3 - сильний опір корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура навколишнього середовища	-5 °C...50 °C
Вага продукту	110 g
Пневматичне з'єднання 2	Для трубки з зовнішнім Ø 5/32 ""
Пневматичне з'єднання 4	Для пневмотрубки з зовн. Ø 5/32 ""
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал монтажної плити	РА посилений