

# Муфта EAMD-16-15-6.35-8X10

Номер деталі: 561292

FESTO



## Технічні дані

| Особливості                          | Значення                |
|--------------------------------------|-------------------------|
| Монтажний діаметр 1                  | 6.35 mm                 |
| Діаметр захвату 2                    | 8 mm                    |
| Розмір                               | 16                      |
| Номінальна довжина                   | 15 mm                   |
| Положення монтажу                    | Будь-який               |
| Макс. швидкість обертання            | 10000 rpm               |
| Відповідність LABS                   | VDMA24364-B2-L          |
| Температура зберігання               | -25 °C...60 °C          |
| Відносна вологість                   | 0 - 95 %                |
| Температура навколишнього середовища | -25 °C...60 °C          |
| Момент інерції маси                  | 0.355 kgmm <sup>2</sup> |
| Передаваний крутний момент           | 1.6 Nm                  |
| Вага продукту                        | 12.8 g                  |
| Інформація про матеріали             | Відповідно до RoHS      |