

Пластикова трубка PUN-V0-10X2-RT-C

Номер деталі: 561712

FESTO



Технічні дані

| Особливості | Значення |
|--|---|
| Зовнішній Ø | 10 mm |
| Радіус вигину, що залежить від витрати | 42 mm |
| Внутрішній Ø | 6 mm |
| Мінімальний радіус вигину | 12 mm |
| Властивості трубки | підходить для енергетичних ланцюгів |
| Робочий тиску у повному температурному діапазоні | -0.095 MPa...0.9 MPa -0.95 bar...9 bar |
| Робочий тиск у всьому діапазоні температур | -13.775 psi...130.5 psi |
| Робочий тиск в залежності від температури | -0.095 MPa...1.6 MPa -0.95 bar...16 bar -13.775 psi...232 psi |
| Зверніть увагу на робочий тиск | Для застосування: макс. 1 МПа при 20 °С, макс. 0,9 МПа при 40 °С, макс. 0,7 МПа при 60 °С Вода: максимум 0,6 МПа при максимум 50 °С |
| Дозвіл | TÜV |
| Орган сертифікації | B 013277 0506 00 |
| Робоче середовище | Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Вода (рідка, без льоду) |
| Вогневипробування матеріалу | UL94 V-0 (3 мм) UL94 V-2 (0,75 мм) |
| Відповідність LABS | VDMA24364-B2-L |
| Температура навколишнього середовища | -35 °С...60 °С |
| Примітка щодо температури навколишнього середовища | використання без тиску до 90 °С |
| Вага виробу за довжиною | 0.064 kg/m |
| Пневматичне з'єднання | Для цангового фітинга - зовнішній Ø 10 мм Для ніпеля внут. Ø 6 мм |
| Колір | червоний |
| Примітка щодо кольору | Відхилення від стандартного кольору через вогнестійкість |
| Твердість по шкалі Shore | D 54 +/-3 |
| Інформація про матеріали | Відповідно до RoHS |
| Матеріал трубки | TPE-U(PU) |