

# Пластикова трубка PUN-V0-10X2-BR-C

Номер деталі: 561724

FESTO



## Технічні дані

Особливості	Значення
Зовнішній Ø	10 mm
Радіус вигину, що залежить від витрати	42 mm
Внутрішній Ø	6 mm
Мінімальний радіус вигину	12 mm
Властивості трубки	підходить для енергетичних ланцюгів
Робочий тиск у повному температурному діапазоні	-0.095 MPa...0.9 MPa -0.95 bar...9 bar
Робочий тиск у всьому діапазоні температур	-13.775 psi...130.5 psi
Робочий тиск в залежності від температури	-0.095 MPa...1.6 MPa -0.95 bar...16 bar -13.775 psi...232 psi
Зверніть увагу на робочий тиск	Для застосування: макс. 1 МПа при 20 °C, макс. 0,9 МПа при 40 °C, макс. 0,7 МПа при 60 °C Вода: максимум 0,6 МПа при максимум 50 °C
Дозвіл	TÜV
Орган сертифікації	B 013277 0506 00
Робоче середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Вода (рідка, без льоду)
Вогневипробування матеріалу	UL94 V-0 (3 мм) UL94 V-2 (0,75 мм)
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Температура навколишнього середовища	-35 °C...60 °C
Примітка щодо температури навколишнього середовища	використання без тиску до 90 °C
Вага виробу за довжиною	0.064 kg/m
Пневматичне з'єднання	Для цангового фітинга - зовнішній Ø 10 мм Для ніпеля внут. Ø 6 мм
Колір	Коричневий
Примітка щодо кольору	Відхилення від стандартного кольору через вогнестійкість
Твердість по шкалі Shore	D 54 +/-3
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал трубки	TPE-U(PU)