

# Заглушка QSPC10

Номер деталі: 562243

FESTO



## Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	Стандартний
Конструкція	пряма форма
Розмір упаковки	10
Робочий тиск у повному температурному діапазоні	0 МПа...0.8 МПа 0 bar...8 bar
Робочий тиск у всьому діапазоні температур	0 psi...116 psi
Робоче середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7::-:]
Клас корозійної стійкості (CRC)	0 - відсутність корозійного напруження
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура навколишнього середовища	-5 °C...60 °C
Вага продукту	0.4 g
Тип кріплення	Монтажний штифт
Пневматичний порт 1	Картридж 10 мм
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал заглушки	POM
Матеріал ущільнювального кільця	NBR