


З'єднувальна лінія NEBV-M8W4L-E-2.5-LE2

Номер деталі: 562471

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Відповідає стандарту	EN 61076-2-101 ISO 20401
Індикація стану перемикачання	Світлодіод LED жовтий
Вага продукту	45 g
Електричне підключення	4-контактів / 2-жил Розетка кутова / кабель M8x1
Діапазон робочої напруги постійного струму	20.4 V...26.4 V
Струмове навантаження при 40 °C	3 A
Довжина кабелю	2.5 m
Властивості кабелю	підходить для енергетичних ланцюгів
Мінімальний радіус згину кабелю	35 mm
Діаметр кабелю	3.3 mm
Склад кабелю	2 x 0,25 мм ²
Кінці проводів	Накінецьник
Ступінь захисту	IP65 IP67
Температура навколишнього середовища	-10 °C...50 °C
Знак CE (див. декларацію про відповідність)	Згідно директиви EC RoHS
Знак UKCA (див. Декларацію відповідності)	Відповідно до правил RoHS Великобританії
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Матеріал оболонки кабелю	TPE-U (PUR)
Матеріал корпусу	TPE-U (PU)
Матеріал штекерних контактів	Латунь Позолочений
Матеріал ізоляційного рукава	PVC