

# Муфта EAMC-16-20-4-5

Номер деталі: 562674

FESTO



## Технічні дані

Особливості	Значення
Монтажний діаметр 1	4 mm
Діаметр захвату 2	5 mm
Розмір	16
Номінальна довжина	20 mm
Положення монтажу	Будь-який
Макс. швидкість обертання	10000 rpm
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Температура зберігання	-25 °C...60 °C
Відносна вологість	0 - 95 %
Температура навколишнього середовища	-25 °C...60 °C
Момент інерції маси	0.28 kgmm <sup>2</sup>
Передаваний крутний момент	0.7 Nm
Вага продукту	8 g
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS