

Муфта ЕАМС-30-32-6-10

Номер деталі: 562681

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Монтажний діаметр 1	6 mm
Діаметр захвату 2	10 mm
Розмір	30
Номінальна довжина	32 mm
Положення монтажу	Будь-який
Макс. швидкість обертання	8000 rpm
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Температура зберігання	-25 °C...60 °C
Відносна вологість	0 - 95 %
Температура навколишнього середовища	-25 °C...60 °C
Момент інерції маси	5.87 kgmm ²
Передаваний крутний момент	6.5 Nm
Вага продукту	48 g
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS