

Відсічний клапан MS9-EE-NG-V24-S-VS

Номер деталі: 562946

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Модельний ряд	PC
Розмір	9
Ширина	90 mm
Конструкція	поршневий золотник
Спосіб приведення в дію	електричний
Спосіб ущільнення	М'який
Вихлопна функція	не регулюється
Допоміжне ручне керування	З блокуванням Без фіксації
Тип скидання	Пружина механічна
Тип контролю	Пілот
Функція клапана	3/2 закритий моностабільний
Робочий тиск	3.5 bar...16 bar
Стандартна номінальна витрата	18000 l/min
Стандартна номінальна витрата 2-3	14100 l/min
Робочий цикл	100%
Характеристики котушки	24 V DC: 4,5 W
Робоче середовище	Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Можлива робота з мастилом (потрібно для подальшої експлуатації)
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Температура середовища	-10 °C...60 °C
Рівень шуму	93 dB(A)
Ступінь захисту	IP65
Температура навколишнього середовища	-10 °C...60 °C
Тип кріплення	за бажанням: Монтаж в лінію За допомогою аксесуарів
Положення монтажу	Будь-який
Вага продукту	2300 g
Пневматичний порт 3	G1

Особливості	Значення
Електричне підключення	Форма А Роз'єм відповідно до DIN EN 175301-803 квадратна форма
Матеріал золотника поршня	РОМ
Матеріальні ущільнення	NBR
Матеріал корпусу	Алюміній литий під тиском