

Відсічний клапан MS9-EM-NG-S-VS

Номер деталі: 562954

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Модельний ряд	PC
Розмір	9
Ширина	90 mm
Конструкція	поршневий золотник
Спосіб приведення в дію	Вручну
Спосіб ущільнення	М'який
Вихлопна функція	не регулюється
Захист від спрацьовування	Поворотна ручка з фіксацією
Тип скидання	Примусове управління
Тип контролю	прямий
Функція клапана	3/2 бістабільний
Робочий тиск	0 bar...20 bar
Стандартна номінальна витрата	18000 l/min
Стандартна номінальна витрата 2-3	14100 l/min
Робоче середовище	Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Можлива робота з мастилом (потрібно для подальшої експлуатації)
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Температура середовища	-10 °C...60 °C
Рівень шуму	93 dB(A)
Температура навколишнього середовища	-10 °C...60 °C
Тип кріплення	за бажанням: Монтаж в лінію За допомогою аксесуарів
Положення монтажу	Будь-який
Вага продукту	2400 g
Пневматичний порт 3	G1
Матеріал золотника поршня	POM
Матеріальні ущільнення	NBR
Матеріал корпусу	Алюміній литий під тиском