



Дросельна плита VABF-S7-F1B1P2-F

Номер деталі: 563395

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Положення монтажу	Будь-який
Контроль подачі повітря	Зовнішній Внутрішній
Робочий тиск	0 МПа...1.2 МПа 0 bar...12 bar
Захист від вибуху	Зона 1 (ATEX) Зона 2 (ATEX) Зона 21 (ATEX) Зона 22 (ATEX)
Робоче середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:::]
Клас корозійної стійкості (CRC)	4 - особливо сильний опір корозії
Відповідність LABS	VDMA 24364 Зона III
Ступінь захисту	IP65
Тип кріплення	з наскрізним отвором
Підключення пілотного повітря 12	G1/4
Пневматичний порт 1	G1/4
Пневматичне з'єднання 2	Фланець 1/4 Схема підключення NAMUR
Пневматичний порт 3	G1/4
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS

Особливості	Значення
Матеріал монтажної плити	Алюміній з емалевим покриттям
Матеріальні ущільнення	NBR