


# Монтажна плита VABS-S7-S-G14

Номер деталі: 563396

FESTO



## Технічні дані

| Особливості                     | Значення   |
|---------------------------------|--|
| Положення монтажу               | Будь-який  |
| Робочий тиск                    | 0 МПа...1 МПа<br>0 bar...10 bar                                    |
| Захист від вибуху               | Зона 1 (ATEX)<br>Зона 2 (ATEX)<br>Зона 21 (ATEX)<br>Зона 22 (ATEX) |
| Робоче середовище               | Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7::-:]                    |
| Клас корозійної стійкості (CRC) | 4 - особливо сильний опір корозії                                  |
| Відповідність LABS              | VDMA 24364 Зона III  |
| Ступінь захисту                 | IP65   |
| Тип кріплення                   | з наскрізним отвором   |
| Пневматичний порт 1             | G1/4   |
| Пневматичне з'єднання 2         | Фланець 1/4<br>Схема підключення NAMUR                             |
| Пневматичний порт 3             | G1/4   |
| Інформація про матеріали        | Відповідно до RoHS   |
| Матеріальні ущільнення          | NBR  |
| Матеріал плити                  | Алюміній ематалізований  |