

# Кутовий подовжений фітинг QBLL-3/8-1/2-U

Номер деталі: 564681

FESTO



## Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	Стандартний
Номінальний розмір	0,354 in
Тип ущільнення на гвинтовій цапфі	Покриття
Положення монтажу	Будь-який
Конструкція	L форма, довга Принцип «Push-Pull».
Розмір упаковки	5
Робочий тиску у повному температурному діапазоні	0.095 MPa...1 MPa 0.95 bar...10 bar
Робочий тиск у всьому діапазоні температур	13.775 psi...145 psi
Робоче середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7::-:]
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Можлива робота з мастилом
Клас корозійної стійкості (CRC)	1 - низький опір корозії
Відповідність LABS	VDMA 24364 Зона III
Температура навколишнього середовища	0 °C...60 °C
Максимальний момент дотягування	16,2 ft-lbf
Вага продукту	3374 oz
Тип кріплення	Зовнішній шестигранник 3/4
Пневматичний порт 1	Зовнішня різьба 3/8 NPT
Пневматичне з'єднання 2	для пневмотрубки з зовн. Ø 1/2" "
Температура навколишнього середовища за Фаренгейтом	32 °F...140 °F
Колір розчепного кільця	Сірий
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал корпусу	Нікельована латунь PBT
Матеріал різьбового ущільнення	PTFE
Матеріал звільняючого кільця	POM
Матеріал ущільнення трубки	NBR
Матеріал хомута для шланга	Високолегована нержавіюча сталь