

Заглушка QBC-3/16H-U

Номер деталі: 564785

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	Стандартний
Положення монтажу	Будь-який
Конструкція	заглушка Принцип «Push-Pull».
Розмір упаковки	10
Робочий тиску у повному температурному діапазоні	0.095 МПа...1 МПа 0.95 bar...10 bar
Робочий тиск у всьому діапазоні температур	13.775 psi...145 psi
Робоче середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7::-]
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Можлива робота з мастилом
Клас корозійної стійкості (CRC)	1 - низький опір корозії
Відповідність LABS	VDMA 24364 Зона III
Температура навколишнього середовища	0 °C...60 °C
Вага продукту	28,1 oz
Пневматичний порт 1	Втулка Ø 3/16 " "
Температура навколишнього середовища за Фаренгейтом	32 °F...140 °F
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS