

Заглушка QBC-5/16H-U

Номер деталі: 564787

FESTO



Технічні дані

| Особливості | Значення |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Розмір | Стандартний |
| Положення монтажу | Будь-який |
| Конструкція | заглушка Принцип «Push-Pull». |
| Розмір упаковки | 10 |
| Робочий тиску у повному температурному діапазоні | 0.095 МПа...1 МПа 0.95 bar...10 bar |
| Робочий тиск у всьому діапазоні температур | 13.775 psi...145 psi |
| Робоче середовище | Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7::-] |
| Примітка щодо робочого/пілотного середовища | Можлива робота з мастилом |
| Клас корозійної стійкості (CRC) | 1 - низький опір корозії |
| Відповідність LABS | VDMA 24364 Зона III |
| Температура навколишнього середовища | 0 °C...60 °C |
| Вага продукту | 28,1 oz |
| Пневматичний порт 1 | Втулка Ø 5/16 " " |
| Температура навколишнього середовища за Фаренгейтом | 32 °F...140 °F |
| Інформація про матеріали | Відповідно до RoHS |