



Плита регулятора VMPA1-B8-R1-M5-06

Номер деталі: 564911

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Ширина	10.5 mm
Положення монтажу	Будь-який
Багат шарова будова пневматичної частини	Регулятор тиску на 1
Функція регулятора	постійний тиск на виході З вторинним вихлопом
Діапазон регулювання тиску	0.5 bar...6 bar
Тиск на вході 1	0.5 bar...10 bar
Робоче середовище	Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Можлива робота з мастилом (потрібно для подальшої експлуатації)
Клас корозійної стійкості (CRC)	1 - низький опір корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Ступінь захисту	IP65 згідно IEC 60529
Температура навколишнього середовища	-5 °C...50 °C
Максимальний момент дотягування	0.25 Nm
Вага продукту	73.8 g
Тип кріплення, багаторівнева конструкція	На колекторній плиті
Підключення манометра	M5
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал панелі управління	PA
Матеріальні ущільнення	NBR
Матеріал корпусу контролера	PA