


Роз'єм NECU-S-M12G4-HX-Q7

Номер деталі: 564947

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
На підставі норм	EN 61076-2-101 EN 61984
Дозвіл	c UL us - Recognized (OL)
Частота підключення	3
Вага продукту	33.3 g
Електричне підключення	4-ріп А-кодований M12x1 Прямий роз'єм / ріжучий затискач
Діапазон робочої напруги постійного струму	0 V...48 V
Діапазон робочої напруги змінного струму	0 V...48 V
Струмове навантаження при 40 °C	6 A
Стійкість до стрибків напруги	0.8 kV
Допустимий діаметр кабелю	4.7 mm...6 mm
Діаметр одного провода	0.1 mm
Діаметр жили	1.6 mm...2 mm
Перетин з'єднання	0.34 mm ² ...0.75 mm ²
Ступінь захисту	IP65 IP67
Температура навколишнього середовища	-25 °C...85 °C
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Ступінь забруднення	3
Клас корозійної стійкості (CRC)	1 - низький опір корозії
Матеріал корпусу	РА Цинк дитий під тиском Нікельований
Матеріал гвинтового фіксатора	Литий під тиском цинк, нікельований
Матеріальні ущільнення	FPM PUR
Матеріал штекерних контактів	Позолочений
Допустима ізоляція	PVC