


З'єднувальний кабель NEBV-S1G44-K-10-N-LE39

Номер деталі: 565291

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Тип кріплення	4-40UNC
Положення монтажу	Будь-який
Вага продукту	1432 g
Електричне підключення	44-pin Розетка Sub-D
Діапазон робочої напруги постійного струму	30 V
Струмове навантаження при 40 °C	0.86 A
Довжина кабелю	10 m
Властивості кабелю	для статичних рішень
Мінімальний радіус згину кабелю	95 mm
Діаметр кабелю	9.6 mm
Допуск діаметра кабелю	± 0,5 mm
Склад кабелю	40 x 0,14 mm ²
Ступінь захисту	IP65 IP67 в змонтованому стані
Температура навколишнього середовища	-5 °C...60 °C
Знак CE (див. декларацію про відповідність)	Згідно директиви EC RoHS
Знак UKCA (див. Декларацію відповідності)	Відповідно до правил RoHS Великобританії
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Матеріал оболонки кабелю	PVC
Матеріал корпусу	PBT
Матеріал штекерних контактів	Бронза Позолочений